



Nagyoló csiszolótárca PREMIUM*** „2 in 1“, Tárca Ø×tárca vastagság: 125X4mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	560100 125X4
GTIN	9003170053082
Árucikk kategória	53T

Leírás

Kivitel:

- **A szemcsézet, kötés, csiszolási adalékanyagok, valamint a nagyoló csiszolótárcsák erősítése a lehető legnagyobb leválasztási teljesítményt és élettartamot illetően optimálisan az egyes felhasználási területekhez igazodik.**
- **Alakok: Nagyoló csiszolótárcsák, süllyesztett (27, 28, 29 alak)**
- **Csiszolási szög 20° - 30°**
- **Felhasználás: Elektromos és sűrített levegős sarokcsiszolókon max. 80 m/s kerületi sebességgel hegesztési varratok, felületek és élek csiszolásához.**

Agresszív nagyoló csiszolótárca (alacsonyabb Q keménységi fok) **univerzális használathoz INOX-hoz és acélhoz** nagy leválasztási teljesítménnyel és élettartammal.

Specifikáció: A30Q-BFX.

Műszaki leírás

Tárçaszélesség	4 mm
Furat Ø	22,23 mm

Maximális fordulatszám	12200 min ⁻¹
Tárcsa Ø	125 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Specifikáció	A30Q-BFX
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Ajánlott fogásszög	20-30 fok
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Nagyoló csiszolótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		
Uni	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		