



## Telibefúró tartó VARIA VX3, VX3, Befogási Ø D1: 20mm



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 319823 20     |
| GTIN              | 2050001743664 |
| Árucikk kategória | 33E           |

### Leírás

#### Kivitel:

**VX** – Keresztirányú erőktől mentes hárompontos befogás a beépített szegmensgyűrű következtében. **200 Nm-ig poligonnal a nyomatékknak ellenáll.**

#### Előny:

- **Gyorscsere lehetőség az egyetlen rögzítési pont miatt, így a szerszámcseré sérülésveszély nélkül elvégezhető.**
- **A forgácsolószerszámok előre beállítva a gépnél vannak.**
- **Rövid felépítésű – alacsony darabköltségek.**

#### Felhasználás:

Menesztőlapos szerszámok befogásához.

#### Figyelem:

Maximális meghúzási nyomaték a VX3 és VX4 esetén 5,7 Nm, mely a hozzávaló 211750 sz. 5,7 méretű nyomatékkulccsal érhető el. A V5 esetén a maximális meghúzási nyomaték 10 Nm. A betétek meglazításakor ne forgassa túl az ütközőn.

Extra rövid kivitel külön ajánlatkérésre. A Varia szerszámtartók és cserélhető betétek tisztításához az EWS Clean tisztítószer készletet ajánljuk.

### Műszaki leírás

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| A-méret kinyúlási hossz | 58 mm |
|-------------------------|-------|

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Befogási Ø D <sub>1</sub> | 20 mm                |
| Külső Ø D                 | 34 mm                |
| Befogó                    | VX3                  |
| Termék fajtája            | Menesztőlapos befogó |