

Garant**Turbómaró Z7 – közepes, keresztfogazással, HM, Típus: A0616****Rendelési adatok**

Rendelés száma	540200 A0616
GTIN	4045197154828
Árucikk kategória	51D

Leírás**Kivitel:**

Szár Ø 6 mm.

A **GARANT** turbómarók nagyon szívós, nagyteljesítményű keményfém minőségűből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményfémből készül.

Hengeres alak (ZYA), homlokfogazás nélkül**Felhasználás:**

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Szár Ø: 6 mm

Alak leírása: Hengeres, homlokfogazás nélkül

Fej Ø: 6 mm

Fejhossz L₁: 16 mm

Teljes hossz: 50 mm

Szár Ø: 6 mm

Műszaki leírás

Teljes hossz	50 mm
Alak leírása	Hengeres, homlokfogazás nélkül
Alak	A0616
Fogazás finomsági foka	Közepes
Fogazás rövid jelölése	Z7
Fogazás típusa	keresztfogazású

Fej Ø	6 mm
Fejhossz L ₁	16 mm
Szár Ø	6 mm
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró