

## Gyémánt fenőhasáb, bőr tokban, Csiszolóanyag rövid jelölése / szemcsézet $\mu\text{m}$ : D25



### Rendelési adatok

Rendelés száma	559100 D25
GTIN	2050001025418
Árucikk kategória	56Z

### Leírás

#### Kivitel:

**Egyenletes eloszlású gyémántbevonat**, nikkellrétegbe ágyazva. **Szinte korlátlan élettartam!**

#### Felhasználás:

Fém- és fagegmunkáláshoz használt szerszámok **élezéséhez és fenéséhez**. Alkalmas acélhoz, HSS-hez és keményfémhez. Kicsi vagy hegyes szerszámokhoz a lyuk nélküli felületet kell használni. **Nem alkalmas reszelésre.**

Kézre álló méret; kiválóan alkalmas éles keményfém élek letöréséhez. Finom felületek finomcsiszolásához.

#### Figyelem:

**Nem szárazon, hanem vízzel ill. petróleummal kell használni.**

### Műszaki leírás

Finomsági fok	finom
Csiszolóanyag	Gyémánt
Csiszolóeszköz rövid jelölése	D
Hossz	115 mm
Szélesség	25 mm
Magasság	3 mm
Csomagolás	Bőrtok
Termék fajtája	Fenőhasáb

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
Keményfém (HM)	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Kőzet	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		