

HOLEX**Nagyoló csiszolótárcsa „2 in 1“, Tárcsa Ø×tárcsa vastagság: 115X6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	560500 115X6
GTIN	4045197593146
Árucikk kategória	52M

Leírás**Kivitel:**

- **A szemcsézet, kötés, csiszolási adalékanyagok, valamint a nagyoló csiszolótárcsák erősítése a lehető legnagyobb leválasztási teljesítményt és élettartamot illetően optimálisan az egyes felhasználási területekhez igazodik.**
- **Alakok: Nagyoló csiszolótárcsák, süllyesztett (27, 28, 29 alak)**
- **Csiszolási szög 20° - 30°**
- **Felhasználás: Elektromos és sűrített levegős sarokcsiszolókon max. 80 m/s kerületi sebességgel hegesztési varratok, felületek és élek csiszolásához.**

Nagyoló csiszolótárcsa **acélhoz és INOX-hoz hosszú élettartammal** és nagy leválasztási teljesítménnyel.

Specifikáció: A30Q-BF.

Műszaki leírás

Maximális fordulatszám	13300 min ⁻¹
Tárcsaszélesség	6 mm
Furat Ø	22,23 mm

Tárcsa Ø	115 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Specifikáció	A30Q-BF
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Ajánlott fogásszög	20-30 fok
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Nagyoló csiszolótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		