



## Gyorsforrasztó készülék Multi-Sprint, ERSA Típus: 960ED



### Rendelési adatok

Rendelés száma	082200 960ED
GTIN	4003008060829
Árucikk kategória	04C

### Leírás

#### Kivitel:

Szokatlanul könnyű, tápegység nélküli forrasztópisztoly PTC fűtőelemmel. **Felfűtési idő kb. 20 mp.** A nyomókapcsoló periodikus megnyomásával a hűtőáramlás a forrasztási hely hőigényéhez igazítható. Belső fűtésű, nagy hatásfokú pákahegy. 1,5 m vezeték.

#### Felhasználás:

Speciálisan szerelési és javítási munkákhoz, mivel a forrasztókészülék a **15 – 100 W felhasználási tartományban** (standard forrasztópákaként) univerzálisan használható.

### Műszaki leírás

Pákahegy-hőmérséklet 3 perc után	350 °C
Felfűtési teljesítmény	150 W
Pákahegy szélessége	3,2 mm
Fűtőtelsítmény	75 W
Súly vezeték nélkül	100 g
ERSA típus	960ED
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Forrasztópáka

**Tartozék**

Forrasztócsúcs Gyártó jelölése 832CDLF	082400 832CDLF
Ólommentes forrasztóhuzal Sn96,5Ag3,0Cu0,5, tekercs 250 g Forrasztóhuzal Ø 1 mm	082365 1
Forrasztócsúcs Gyártó jelölése BDLF	082400 BDLF
Ónszippantó PDD03, műanyag, antisztikus	082355
Ólommentes forrasztóhuzal Sn96,5Ag3,0Cu0,5, tekercs 250 g Forrasztóhuzal Ø 1,5 mm	082365 1,5
Forrasztócsúcs Gyártó jelölése 832EDLF	082400 832EDLF
Forrasztócsúcs Gyártó jelölése 832SDLF	082400 832SDLF