



## Turbómaró, bevonattal Z7 – közepes, keresztfogazással, HM TiAlN, Típus: A1020



### Rendelési adatok

Rendelés száma	540260 A1020
GTIN	4027497035908
Árucikk kategória	56L

### Leírás

#### Kivitel:

Szár Ø 6 mm.

A LUKAS turbómarók nagyon szívós, nagyteljesítményű keményfém minőségűből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken, maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményféműből.

Plusz TiAlN bevonat a hosszabb élettartam és jobb hőállóság érdekében.

Nagy termikus és mechanikus terhelésekhez (Heavy Duty). **Hengeres alak** (ZYA),

**homlokfogazás nélkül**

#### Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Szár Ø: 6 mm

Alak leírása: Hengeres, homlokfogazás nélkül

Fej Ø: 10 mm

Fejhossz L<sub>1</sub>: 20 mm

Teljes hossz: 60 mm

Szár Ø: 6 mm

### Műszaki leírás

Alak leírása	Hengeres, homlokfogazás nélkül
Fogazás finomsági foka	Közepes
Teljes hossz	60 mm
Fogazás típusa	keresztfogazású

Alak	A1020
Fogazás rövid jelölése	Z7
Fej Ø	10 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	20 mm
Szár Ø	6 mm
Szerszámanyag	HM TiAlN
Bevonat	TiAlN
Termék fajtája	Turbómaró