

# AEG

## Ütvefúrógép, Típus: SB2E1100RV



### Rendelési adatok

Rendelés száma	075610 SB2E1100RV
GTIN	4002395294176
Árucikk kategória	07A

### Leírás

#### Kivitel:

Nagy teljesítményű **ütvefúró gép:**

- **Jobb- / bal forgásiránnyal.**
- **Biztonsági tengelykapcsolóval.**
- **FIXTEC fém gyorsbefogó fúrótokmánnyal.**
- **2 fokozatú bolygóműves meghajtással a nagy nyomaték és az anyaghoz való optimális alkalmazkodás érdekében.**

Kompakt és nagy teljesítményű 1100 W ütvefúró gép anti-vibrációs rendszerrel (AVS).

#### Előny:

Anti vibrációs rendszer.

#### Tartalom:

Inkluzív fém gyorsbefogó fúrótokmany 1,5 – 13 mm, segédmarkolat, furatmélység-ütköző, szállítókosár.

#### Figyelem:

Megfelelő fúrótokmányok a 34. cikkcsoportban találhatóak.

### Műszaki leírás

Maximális nyomaték	60 Nm
Max. vibráció EN szerint	13,7 m/s <sup>2</sup>
Maximális csigafúró Ø betonban	22 mm
Gyártó jelölése	SB2E1100RV
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Maximális fordulatszám 2. fokozat	3200 min <sup>-1</sup>
Súly	2,9 kg
Maximális csigafúró Ø acélban	13 mm
Teljesítményfelvétel	1100 W
Maximális fordulatszám 1. fokozat	1000 min <sup>-1</sup>
Maximális csigafúró Ø fában	40 mm
Csomagolás	Szállítókosár
Energiaellátás	Vezetékes
Alkalmas anyagok	Beton
Alkalmas anyagok	Kőzet
Alkalmas anyagok	Falazat
Termék fajtája	Ütvefúrógép