



Váltó menetfűrőfej Rubber-Flex rugalmas szorítópatronhoz, Típus: M10-30



Rendelési adatok

Rendelés száma	333500 M10-30
GTIN	4045197312709
Árucikk kategória	35D

Leírás

Kivitel:

- Nem változtatható forgásirányú gépekhez.
- Beállítható biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló, megvédi a menetfűrőt a töréstől.
- Hosszkiegyenlítés húzó és nyomó üzemben, kiegyenlíti a gépi előtolás és a menetemelkedés közötti különbséget.
- Az automata előtolás idomszer szerinti menetet garantál.
- Automatikus gyors visszafutás 1,6: 1.
- Jobb és bal forgásirány átállítás nélkül lehetséges.
- Rubber-Flex szorítópatronok vagy gyorscsere-betétek használata.
- Rövid bevágási rugózás, forgácseltávolítás a menet roncsolása nélkül.

M3 – M12 és M10 – M30 méret kettős befogóeszközzel.

Párbeszédablak szöveg:

Any a pontosan beállítható menetmélységhez, $\pm 0,1$ mm.

Felhasználás:

- Forgó orsós befogású gépeken.
- Pontos idomszer szerinti menetek vágásához.
- Előzetes átállítás nélkül használható bal- és jobbmenet fúrásához, zsák- és átmenő furatban egyaránt.

Tartalom:

Tartókar és a 333500 sz.-nál 2 többtartományú szorítópatronnal (Rubber-Flex), 2 villáskulcs és 1 csavarhúzó belső hatszög csavarokhoz a készüléknek megfelelően!

Opcionális tartozék:

333640 sz. rugalmas szorítópatronokat (Rubber Flex), 333630 sz. tartalék befogó eszközt lásd az alkatrészlistában.

Figyelem:

Hozzávaló kúpos szárok 342500; 342600 sz.

Műszaki leírás

Ház Ø	108 mm
Súly	7,2 kg
Automatikus süllyesztési hossz	30 mm
Kúpos szár befogadó furat DIN 238	B 24
Teljes hossz	303 mm
Maximális fordulatszám előremenetben	350 min ⁻¹
1. szorítópatron Ø tartománya	10 - 16 mm
2. szorítópatron Ø tartománya	16 - 23 mm
Menetfúrási tartomány	M10 – M30
Termék fajtája	Menetvágó készülék

Tartozék

Rugalmas szorítópatron Rubber-Flex Szár Ø befogási tartomány 10-16 mm	333640 10-16
Rugalmas szorítópatron Rubber-Flex Szár Ø befogási tartomány 16-23 mm	333640 16-23