



Standard folyatófúró készlet menetformázóval, M menethez: M6-M10



Rendelési adatok

Rendelés száma	082721 M6-M10
GTIN	2050001740076
Árucikk kategória	04D

Leírás

Leírás:

A folyatófúró a keményfém poligon kontúrral súrlódási hőt hoz létre, mely minden fémes alapanyagot plasztikussá alakít. Ezáltal néhány másodperc alatt zárt átvezetések hozhatóak létre forgácsmentesen a kiindulási anyag vastagságának többszörösében.

Előny:

- **Nagy költség- és időmegtakarítás a hagyományos eljárásokhoz (pl. behúzóanyákhoz) képest.**
- **Forgács és hulladék nélkül; helyettesíti az anyagszegecseket, hegesztő- és préselt anyákat.**
- **Erős alap nagy meghúzási erőkkel rendelkező menetekhez.**
- **Minden szokásos anyagvastagsághoz és menetmérethez (DIN 13 szerinti menet).**

Tartalma:

1-1 db folyatófúró és menetformázó: M6; M8; M10 méret

Figyelem:

További kivitelek és különleges felhasználáshoz való készletek (pl. vékony lemezekhez) külön rendelésre szállíthatók. **A hozzávaló menetformázókat lásd a 139115 cikkszámoktól.**

Műszaki leírás

M menethez	M6-M10
------------	--------

Termék fajtája

Folyatófúró

Tartozék

Folyatófúró, standard (gallérral) M menethez M8

082730 M8

Folyatófúró, standard (gallérral) M menethez M6

082730 M6

Folyatófúró, standard (gallérral) M menethez M10

082730 M10