

**Garant****MicroClamp – precíziós fúró befogó, HSK-E 40 A = 46, Típus: 0,2-3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308394 0,2-3
GTIN	4045197556875
Árucikk kategória	31H

**Leírás****Kivitel:**

- **Jobb és bal forgásirányhoz.**
- **Körfutás < 0,01 mm.**
- **Átvihető nyomaték 7 Nm.**
- **Engedélyezett fordulatszám: 60000 ford./perc.**
- **Engedélyezett meghúzási nyomaték 2 Nm.**

**Tartalom:**

Inkluzív keresztmarkolatosszorítókulcs.

**Különleges tartozék:**

Hűtőfolyadék cső 309880 sz.

Forgácsolási stratégia: HSC

Befogási tartomány  $\varnothing D_1$ : 0,2 - 3,4 mm

Külső  $\varnothing D$ : 19 mm

$\varnothing D_2$ : 12 mm

Tartalék eszterga-tokmánykulcs: 627425 2

**Műszaki leírás**

Befogási tartomány $\varnothing D_1$	0,2 - 3,4 mm
Tartalék eszterga-tokmánykulcs	627425 2
$\varnothing D_2$	12 mm

Külső Ø D	19 mm
Befogó	HSK-E 40 A = 46
Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Alak	E
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Mikro fúrótokmány

---

## Tartozék

Hatszögkulcs keresztmarkolattal Hatszög 2 mm	627425 2
Hatszög csavarhúzó, keresztmarkolattal Hatszög 2 mm	627481 2