



Könnyített kivitelű forgócsúcs, Morse kúp: 2



Rendelési adatok

Rendelés száma	320650 2
GTIN	4019208000046
Árucikk kategória	35R

Leírás

Kivitel:

- **Csúcsszög 60°.**
- **Könnyű kivitel.**
- **Precíz gördülőcsapágyak a nagy körfutási pontosság érdekében.**
- **Karbantartásmentes.**

Leírás:

A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.

Felhasználás:

Főleg kicsi és nagyon kicsi alkatrészek kis és nagy esztergagépeken történő megmunkálására.

Ház Ø D: 32 mm

Hasznos hossz B: 62 mm

Legnagyobb csúcs Ø 60° A: 15 mm

Maximális körfutáshiba: 0,005 mm

Munkadarab tömeghez: 200 kg

Műszaki leírás

Legnagyobb csúcs Ø 60° A	15 mm
Morse kúp	MK2
Ház Ø D	32 mm

Hasznos hossz B	62 mm
Maximális körfutáshiba	0,005 mm
Munkadarab tömeghez	200 kg
Termék fajtája	Központosító csúcs