

Garant**Turbómaró Z7 – közepes, keresztfogazással, HM, Típus: D0605****Rendelési adatok**

Rendelés száma	540350 D0605
GTIN	4045197222428
Árucikk kategória	51D

Leírás**Kivitel:**

A **GARANT** turbómarók nagyon szívós, nagyteljesítményű keményfém minőségűből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményféműből készül.

Szárhossz 200 mm (levágható).

Szár Ø 6 mm. **Form D, gömb** (KUD).

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

A gépet csak akkor kapcsolja be, ha turbómarót már a munkadarabra helyezte.

Szár Ø: 6 mm

Alak leírása: Gömb

Fej Ø: 6 mm

Fejhossz: 5 mm

Teljes hossz: 205 mm

Szár Ø: 6 mm

Műszaki leírás

Alak	gömbvégű fej
Fej Ø	6 mm
Alak leírása	Gömb
Fogazás rövid jelölése	Z7
Teljes hossz	205 mm
Fogazás típusa	keresztfogazású

Fogazás finomsági foka	Közepes
Szár Ø	6 mm
Fejhossz	5 mm
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Uni	alkalmas		