



Könnyített kivitelű forgócsúcs, Morse kúp: 2



Rendelési adatok

Rendelés száma	320655 2
GTIN	5907412202709
Árucikk kategória	36C

Leírás

Kivitel:

- Csúcsszög 60°.
- Könnyű kivitel.
- Precíz gördülőcsapágyak a nagy körfutási pontosság érdekében.
- Karbantartásmentes.

Leírás:

A központósító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központósító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központósító csúcs kerül behelyezésre.

Felhasználás:

Főleg kicsi és nagyon kicsi alkatrészek kis és nagy esztergagépeken történő megmunkálására.

Ház Ø D: 44 mm

Teljes hossz L: 137,5 mm

Hasznos hossz B: 73 mm

Legnagyobb csúcs Ø 60° A: 24 mm

Maximális körfutáshiba: 0,006 mm

Csúcs hossza C: 26,5 mm

Műszaki leírás

Ház Ø D	44 mm
Hasznos hossz B	73 mm

Maximális körfutáshiba	0,006 mm
Csúcs hossza C	26,5 mm
Munkadarab tömeghez	100 kg
Legnagyobb csúcs Ø 60° A	24 mm
Morse kúp	MK2
Maximális fordulatszám	8000 min ⁻¹
Teljes hossz L	137,5 mm
Termék fajtája	Központosító csúcs