



Könnyített kivitelű forgócsúcs, Morse kúp: 3



Rendelési adatok

Rendelés száma	320655 3
GTIN	5907412202716
Árucikk kategória	36C

Leírás

Kivitel:

- Csúcsszög 60°.
- Könnyű kivitel.
- Precíz gördülőcsapágyak a nagy körfutási pontosság érdekében.
- Karbantartásmentes.

Leírás:

A központósító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központósító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központósító csúcs kerül behelyezésre.

Felhasználás:

Főleg kicsi és nagyon kicsi alkatrészek kis és nagy esztergagépeken történő megmunkálására.

Ház Ø D: 48 mm

Teljes hossz L: 166 mm

Hasznos hossz B: 85 mm

Legnagyobb csúcs Ø 60° A: 28 mm

Maximális körfutáshiba: 0,006 mm

Csúcs hossza C: 32,5 mm

Műszaki leírás

Hasznos hossz B	85 mm
Maximális körfutáshiba	0,006 mm

Morse kúp	MK3
Maximális fordulatszám	6000 min ⁻¹
Csúcs hossza C	32,5 mm
Legnagyobb csúcs Ø 60° A	28 mm
Ház Ø D	48 mm
Munkadarab tömeghez	200 kg
Teljes hossz L	166 mm
Termék fajtája	Központosító csúcs