



Forgócsúcs 60°, Morse kúp: 2



Rendelési adatok

Rendelés száma	320660 2
GTIN	4019208014388
Árucikk kategória	35R

Leírás

Kivitel:

- **Edzett test és forgócsúcs.**
- **Edzett forgócsúcs, többszöri utánköszörülés lehetséges.**
- **Precíz gördülőcsapágyak a nagy körfutási pontosság érdekében.**
- **Karbantartásmentes a tartós kenés miatt.**
- **A speciális tömítés megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék behatolását.**
- **Csúcsszög 60°.**

Leírás:

A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.

Felhasználás:

Mindenféle esztergagéphez, nagyolásra és finomesztergálásra egyaránt alkalmas.

Ház Ø D: 43 mm

Hasznos hossz B: 65 mm

Legnagyobb csúcs Ø 60° A: 20 mm

Maximális körfutáshiba: 0,005 mm

Munkadarab tömeghez: 200 kg

Műszaki leírás

Munkadarab tömeghez	200 kg
---------------------	--------

Legnagyobb csúcs \varnothing 60° A	20 mm
Maximális körfutáshiba	0,005 mm
Hasznos hossz B	65 mm
Morse kúp	MK2
Ház \varnothing D	43 mm
Termék fajtája	Központosító csúcs