



Könnyített kivitelű forgócsúcs, Morse kúp: 5



Rendelési adatok

Rendelés száma	320675 5
GTIN	5907412202730
Árucikk kategória	36C

Leírás

Kivitel:

- **Csúcsszög 60°.**
- **Könnyű kivitel, karbantartásmentes.**

Leírás:

A központozító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központozító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központozító csúcs kerül behelyezésre.

Felhasználás:

Esztergagépekhez nagyoláshoz és finomesztergáláshoz.

Ház Ø D: 90 mm

Teljes hossz L: 257,5 mm

Hasznos hossz B: 128 mm

Legnagyobb csúcs Ø 60° A: 40 mm

Maximális körfutáshiba: 0,005 mm

Csúcs hossza C: 49,5 mm

Műszaki leírás

Morse kúp	MK5
Maximális körfutáshiba	0,005 mm
Ház Ø D	90 mm

Maximális fordulatszám	3000 min ⁻¹
Munkadarab tömeghez	2000 kg
Hasznos hossz B	128 mm
Csúcs hossza C	49,5 mm
Legnagyobb csúcs Ø 60° A	40 mm
Teljes hossz L	257,5 mm
Termék fajtája	Központosító csúcs