



## Forgócsúcs keményfém betéttel és kiserelő anyával, Morse kúp: 2



### Rendelési adatok

Rendelés száma	321250 2
GTIN	4019208059617
Árucikk kategória	35R

### Leírás

#### Kivitel:

- **Csúcsszög 60°.**
- **Keményfém csúccsal kis központokhoz és kiserelő anyával.**
- **Edzett test és forgócsúcs (többszöri utánköszörülés lehetséges).**
- **Precíz gördülőcsapágyak a nagy körfutási pontosság érdekében.**
- **Karbantartásmentes a tartós kenés miatt.**
- **A speciális tömítés megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék behatolását.**

#### Leírás:

A központozító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központozító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központozító csúcs kerül behelyezésre.

#### Felhasználás:

**Keskeny munkadarabok magas fordulatszám**on történő megmunkálásához.

Ház Ø D: 45 mm

Hasznos hossz B: 65 mm

Keményfém Ø H: 11 mm

Maximális körfutáshiba: 0,005 mm

Munkadarab tömeghez: 120 kg

### Műszaki leírás

Keményfém Ø H	11 mm
Hasznos hossz B	65 mm
Morse kúp	MK2
Maximális körfutáshiba	0,005 mm
Munkadarab tömeghez	120 kg
Ház Ø D	45 mm
Termék fajtája	Központosító csúcs