

**Garant****Turbómaró Z5 – finom, HM, Típus: C0616****Rendelési adatok**

Rendelés száma	540400 C0616
GTIN	4045197155399
Árucikk kategória	51D

**Leírás****Kivitel:**

Szár Ø 6 mm.

A **GARANT** turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségűből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményféműből készül.

**Legömbölyített henger alak (WRC)****Felhasználás:**

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

**Műszaki leírás**

Alak	C0616
Fej Ø	6 mm
Teljes hossz	50 mm
Fogazás rövid jelölése	Z5
Fogazás finomsági foka	finom
Alak leírása	Legömbölyített henger
Szár Ø	6 mm
Fejhossz	16 mm
Sorozat	Z5 fogazás
Szerszámanyag	HM

Termék fajtája

Turbómaró

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		