



Forgócsúcs nyomáskijelzővel és meghosszabbított csúccsal, Morse kúp: 3



Rendelési adatok

Rendelés száma	321770 3
GTIN	4019208018713
Árucikk kategória	35R

Leírás

Kivitel:

- **A beállítandó nyomás (befogóerő) közvetlenül daN-ban leolvasható a manométer számlapjáról.**
- **A tányérrugó-köteggel megtámasztott forgócsúcs hosszú rugóúttal rendelkezik.**
- **Rövid, stabil kivitel hosszan vezetett tengellyel. Edzett és finoman köszörült forgócsúcs.**
- **Maximális pontosság a precíz gördülő-csapágyazás következtében.**
- **Speciális tömítéssel a szennyeződés és a hűtőfolyadék ellen, a tartós kenés miatt karbantartásmentes.**

Meghosszabbított csúccsal, csúcshög 60° / 30°.

Leírás:

A központozító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központozító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központozító csúcs kerül behelyezésre.

Felhasználás:

Mindenhol, **ahol a befogó nyomást bizonyos határok között kell tartani**, hogy a munkadarab ne deformálódjon, de elegendő nyomással biztonságosan befogható legyen.

- **Hidromechanikus homlokmenesztők ellencsúcsaként (327451 – 327541 sz.), mivel a menesztőket mindig be kell nyomni a munkadarabba.**
- **Olyan munkadaraboknál, amelyek a nagy forgácsolási hő következtében erősen tágulnak.**
- **Hosszú, karcsú munkadarabok befogására, a kihajlás megakadályozása érdekében.**
- **Nehéz munkadarabok befogására, amelyeknél a támasztó erőt ellenőrizni kell.**

Ház Ø D: 64 mm

Hasznos hossz B: 120 mm
Legnagyobb csúcs Ø 60° A: 11 mm
Legnagyobb csúcs Ø 30° A: 25 mm
Maximális körfutáshiba: 0,01 mm
Csúcs hossza C: 45,5 mm

Műszaki leírás

Legnagyobb csúcs Ø 60° A	11 mm
Legnagyobb csúcs Ø 30° A	25 mm
Morse kúp	MK3
Hasznos hossz B	120 mm
Csúcs hossza C	45,5 mm
Ház Ø D	64 mm
Maximális axiális befogóerő	550 daN
Maximális körfutáshiba	0,01 mm
Munkadarab tömeghez	260 kg
Termék fajtája	Központosító csúcs