

**Vágótárcsa PREMIUM***, Tárcsa Ø: 230mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	563300 230
GTIN	9003170359504
Árucikk kategória	53T

Leírás**Kivitel:**

Speciális típus nagy oldalstabilitással és hosszú élettartammal **CrNi acélok** vágásához, kiváló teljesítmény acélnál is.

Felhasználás:

Kézi vágáshoz elektromos és sűrített levegős sarokcsiszolókon max. 80 m/s v_c forgácsoló sebességgel.

Specifikáció:

A30R-BFXA.

Figyelem:

A tárcsa vastagságának legalább el kell érnie a vágni kívánt anyag 20%-át. Az INOX vágótárcsát csökkent forgácsoló sebességgel alkalmazza.

Műszaki leírás

Tárcsaszélesség	2,5 mm
Maximális fordulatszám	6600 min ⁻¹
Alak leírása	egyenes

Furat Ø	22,23 mm
Specifikáció	A30R-BFXA
Tárcsa Ø	230 mm
Anyagvastagsághoz	7,5 - 12,5 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Ajánlott fogásszög	90 fok
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Meghajtó gép	Sarokcsiszoló
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Vágótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		

Tartozék

Felfogó karima pár Karima Ø 76 mm	563990 76
-----------------------------------	-----------