


Garant**CNMM 120408, Minőség: HB7120-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250452 HB7120-1
GTIN	4045197819703
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMM 120408 HB7120-1 Minőség: HB7120-1

Forgácstörő: VR

Fogásmélység a_p : 2 - 8 mmElőtolás f : 0,4 - 1,2 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 210 m/min

Műszaki leírás

Minőség	HB7120-1
Forgácstörő	VR
Fogásmélység a_p	2 - 8 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 210 m/min
Fő felhasználás	M
Előtolás f	0,4 - 1,2 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,8 mm

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMM 120408
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz