

**Garant****CNMG 09T304, Minőség: HB7120-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	250150 HB7120-1
GTIN	4045197819598
Árucikk kategória	21G

## Leírás

CN.G 09T304 HB7120-1 Minőség: HB7120-1  
Forgácstörő: VM  
Tűrés: M  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Előtolás  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 80 - 260 m/min

## Műszaki leírás

Fő felhasználás	M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	80 - 260 m/min
Minőség	HB7120-1
Előtolás $f$	0,2 - 0,5 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 4 mm

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Forgácstörő	VM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 09T304
Cserék / élek száma	4
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz