

Garant**SNMG 120408, Minőség: HB7120-1**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma | 251144 HB7120-1 |
| GTIN | 4045197819932 |
| Árucikk kategória | 21G |

Leírás

SNMG 120408 HB7120-1 Sarokrádiusz: 0,8 mm
Minőség: HB7120-1
Forgácstörő: VS
Fogásmélység a_p : 0,3 - 2 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 90 - 290 m/min

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Sarokrádiusz | 0,8 mm |
| Minőség | HB7120-1 |
| Előtolás f | 0,1 - 0,4 mm/ford, |
| Fő felhasználás | M |
| Forgácsolási feltétel | Folyamatos |
| Forgácstörő | VS |
| Fogásmélység a_p | 0,3 - 2 mm |

| | |
|--|---------------------------|
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 90 - 290 m/min |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás |
| Szerszámanyag | HM |
| Váltólapka ISO kód | SNMG 120408 |
| Cserék / élek száma | 8 |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |