

**Garant****DNMG 150608, Minőség: HB7120-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	250660 HB7120-1
GTIN	4045197819765
Árucikk kategória	21G

## Leírás

DNMG 150608 HB7120-1 Minőség: HB7120-1

Forgácstörő: VS

Fogásmélység  $a_p$ : 0,3 - 2 mmElőtolás  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 90 - 290 m/min

## Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fogásmélység $a_p$	0,3 - 2 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	90 - 290 m/min
Forgácstörő	VS
Minőség	HB7120-1
Fő felhasználás	M

Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DNMG 150608
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz