

Garant**DNMG 110408, Minőség: HB7140-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250654 HB7140-1
GTIN	4045197820433
Árucikk kategória	21G

Leírás

DNMG 110408 HB7140-1 Minőség: HB7140-1
Forgácstörő: VS
Fogásmélység a_p : 0,3 - 2 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 260 m/min

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,8 mm
Minőség	HB7140-1
Forgácstörő	VS
Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 260 m/min
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított

Fő felhasználás	M
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DNMG 110408
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz