


Garant**SNMM 150616, Minőség: HB7120-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251390 HB7120-1
GTIN	4045197820020
Árucikk kategória	21G

Leírás

SNMM 150616 HB7120-1 Sarokrádiusz: 1,6 mm
Minőség: HB7120-1
Forgácstörő: VR
Fogásmélység a_p : 2 - 12 mm
Előtolás f : 0,4 - 1,2 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 210 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 210 m/min
Fogásmélység a_p	2 - 12 mm
Előtolás f	0,4 - 1,2 mm/ford,
Forgácstörő	VR
Minőség	HB7120-1
Forgácsolási feltétel	Folyamatos

Sarokrídusz	1,6 mm
Fő felhasználás	M
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	SNMM 150616
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz