


Garant**SNMG 120408, Minőség: HB7120-1**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma | 251324 HB7120-1 |
| GTIN | 4045197819970 |
| Árucikk kategória | 21G |

Műszaki leírás

| | |
|--|---------------------|
| Forgácsolási feltétel | Folyamatos |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 70 - 240 m/min |
| Előtolás f | 0,25 - 0,8 mm/ford, |
| Minőség | HB7120-1 |
| Sarokrádiusz | 0,8 mm |
| Fő felhasználás | M |
| Forgácstörő | VG |
| Fogásmélység a_p | 1,5 - 9 mm |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás |
| Szerszámanyag | HM |
| Váltólapka ISO kód | SNMG 120408 |

Cserék / élek száma

8

Termék fajtája

Váltólapka esztergáláshoz