


Garant**SNMG 120408, Minőség: HB7140-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251144 HB7140-1
GTIN	4045197820624
Árucikk kategória	21G

Leírás

SNMG 120408 HB7140-1 Sarokrádiusz: 0,8 mm
Minőség: HB7140-1
Forgácstörő: VS
Fogásmélység a_p : 0,3 - 2 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 260 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Minőség	HB7140-1
Forgácstörő	VS
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 260 m/min
Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm

Fő felhasználás	M
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	SNMG 120408
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz