

Garant**VHM dörzsár HPC zsákfurat, TiAlN, Névleges Ø DC: 15H7mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	164351 15H7
GTIN	4045197852960
Árucikk kategória	10N

Leírás**Kivitel:**

NC-hez alkalmas kivitel, szár Ø szabványos befogáshoz, speciálisan **hidroplasztikus** vagy **nagypontosságú szerszámtartókba**. Így **maximális körfutási pontosság** és **folyamatbiztonság** érhető el. Különleges befogók beszerzése nem szükséges. Belső hűtőfolyadék ellátással **HPC használatra** a gyártási költségek csökkentéséhez.

Dörzsárak készre köszörülve az Ön által megadott tűrésű furathoz.

Rövid éllel és egyenes horonnyal.

Felhasználás:

Zsákfuratok HPC / HSC dörzsárazásához.

Figyelem:

ÚJ GENERÁCIÓ ÉRHETŐ EL!

Az ajánlott utódtermék a 164425 sz.

Felhasználás furattípusnál: zsákfuratnál

Furat Ø tűrés: H7

Vágóélek száma Z: 6

Furat Ø tűrés: H7

Élhossz L_c: 22 mm

Kinyúlási hossz L₁: 75 mm

Teljes hossz L: 130 mm

Vágóélek száma Z: 6

Szár Ø D_s: 16 mm

Műszaki leírás

Névleges Ø D _c	15 mm
Teljes hossz L	130 mm

Szártűrés	h6
Szár Ø D _s	16 mm
Kinyúlási hossz L ₁	75 mm
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm ²	0,23 mm/ford,
Élhossz L _c	22 mm
Vágóélek száma Z	6
Ajánlott fúrási Ø < 900 N/mm ² INOX-ban	14,8 mm
Furat Ø tűrés	H7
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
belső hűtés	igen, 25 bar-ral
Szár	DIN 6535 HA, h6-tal
Forgácsolási stratégia	HPC
Felhasználás furattípusnál	zsákfuratnál
Színes gyűrű	kék
Termék fajtája	Philips bit

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	30 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	25 m/min	M
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		