



Turbómaró, bevonattal Z7 – közepes, keresztfogazással, HM TiAlN, Típus: D1614



Rendelési adatok

Rendelés száma	540260 D1614
GTIN	4027497041985
Árucikk kategória	56L

Leírás

Kivitel:

Szár Ø 6 mm.

A LUKAS turbómarók nagyon szívós, nagyteljesítményű keményfém minőségűből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken, maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményféműből.

Plusz TiAlN bevonat a hosszabb élettartam és jobb hőállóság érdekében.

Nagy termikus és mechanikus terhelésekhez (Heavy Duty). **Gömb alak** (KUD).

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Szár Ø: 6 mm

Alak leírása: Gömb

Fej Ø: 16 mm

Fejhossz L₁: 14 mm

Teljes hossz: 54 mm

Szár Ø: 6 mm

Műszaki leírás

Alak	D1614
Fogazás típusa	keresztfogazású
Fogazás finomsági foka	Közepes
Alak leírása	Gömb

Teljes hossz	54 mm
Fej Ø	16 mm
Fejhossz L ₁	14 mm
Fogazás rövid jelölése	Z7
Szár Ø	6 mm
Szerszámananyag	HM TiAlN
Bevonat	TiAlN
Termék fajtája	Turbómaró