


Garant**SNMG 150612, Minőség: HB7120-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251330 HB7120-1
GTIN	4045197819994
Árucikk kategória	21G

Leírás

SNMG 150612 HB7120-1 Sarokrádiusz: 1,2 mm
Minőség: HB7120-1
Forgácstörő: VG
Fogásmélység a_p : 1,5 - 9 mm
Előtolás f : 0,25 - 0,8 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 240 m/min

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	1,5 - 9 mm
Minőség	HB7120-1
Fő felhasználás	M
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Előtolás f	0,25 - 0,8 mm/ford,
Forgácstörő	VG

Sarokrídusz	1,2 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 240 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	SNMG 150612
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz