



Turbómaró, bevonattal Z7 – közepes, keresztfogazással, HM TiAlN, Típus: L1230



Rendelési adatok

Rendelés száma	540260 L1230
GTIN	4027497455898
Árucikk kategória	56L

Leírás

Kivitel:

Szár Ø 6 mm.

A LUKAS turbómarók nagyon szívós, nagyteljesítményű keményfém minőségűből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken, maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményfémű.

Plusz TiAlN bevonat a hosszabb élettartam és jobb hőállóság érdekében.

Nagy termikus és mechanikus terhelésekhez (Heavy Duty). **Gömbvégű kúp alak** (KEL).

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Szár Ø: 6 mm

Alak leírása: Gömbölyű végű kúp

Fej Ø: 12 mm

Fejhossz L₁: 30 mm

Teljes hossz: 70 mm

Szár Ø: 6 mm

Műszaki leírás

Teljes hossz	70 mm
Fogazás rövid jelölése	Z7
Fej Ø	12 mm
Fogazás finomsági foka	Közepes
Fogazás típusa	keresztfogazású

Alak	L1230
Fejhossz L ₁	30 mm
Alak leírása	Gömbölyű végű kúp
Szár Ø	6 mm
Szerszámanyag	HM TiAlN
Bevonat	TiAlN
Termék fajtája	Turbómaró