


**Garant****SNMG 190616, Minőség: HB7120-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	251336 HB7120-1
GTIN	4045197820013
Árucikk kategória	21G

## Leírás

SNMG 190616 HB7120-1 Sarokrádiusz: 1,6 mm  
Minőség: HB7120-1  
Forgácstörő: VG  
Fogásmélység  $a_p$ : 1,5 - 9 mm  
Előtolás  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 70 - 240 m/min

## Műszaki leírás

Előtolás $f$	0,25 - 0,8 mm/ford,
Sarokrádiusz	1,6 mm
Fő felhasználás	M
Forgácstörő	VG
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fogásmélység $a_p$	1,5 - 9 mm

Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	70 - 240 m/min
Minőség	HB7120-1
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	SNMG 190616
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz