


Garant**CNMM 160612, Minőség: HB7140-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250458 HB7140-1
GTIN	4045197820419
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMM 160612 HB7140-1 Minőség: HB7140-1
Forgácstörő: VR
Fogásmélység a_p : 2 - 8 mm
Előtolás f : 0,2 - 0,8 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 40 - 180 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,2 - 0,8 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Forgácstörő	VR
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	40 - 180 m/min
Minőség	HB7140-1
Fő felhasználás	M
Sarokrádiusz	1,2 mm

Fogásmélység a _p	2 - 8 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMM 160612
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz