



Állócsúcs WS, Morse kúp: 3



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 323400 3 |
| GTIN | 4045197296627 |
| Árucikk kategória | 32L |

Leírás

Kivitel:

Csúcsszög 60°, köszörült felületek.

Tömör, teljesen edzett állócsúcsok szerszámacélból (WS).

Leírás:

A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.

Szabvány:

DIN 806

Külső Ø D: 24,1 mm

Teljes hossz L: 125 mm

Felület hossza L₁: 38 mm

Felület-csúcs távolság b: 3 mm

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------------|---------|
| Morse kúp | 3 |
| Külső Ø D | 24,1 mm |
| Felület-csúcs távolság b | 3 mm |
| Felület hossza L ₁ | 38 mm |
| Teljes hossz L | 125 mm |

Termék fajtája

Központosító csúcs