

Garant**VHM dörzsár HPC zsákfurat, TiAlN, Névleges Ø DC: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	164351 10
GTIN	4045197853288
Árucikk kategória	10N

Leírás**FONTOS: A termék konfigurálható.**

Ø tartomány: 9.71 - 10.2 mm, Intervall: 0,001

Névleges Ø D_c: 10 mm

Kivitel:

NC-hez alkalmas kivitel, szár Ø szabványos befogáshoz, speciálisan **hidroplasztikus** vagy **nagy pontosságú szerszámtartókba**. Így **maximális körfutási pontosság** és **folyamatbiztonság** érhető el. Különleges befogók beszerzése nem szükséges. Belső hűtőfolyadék ellátással **HPC használatra** a gyártási költségek csökkentéséhez.

Dörzsárak készre köszörülve az Ön által megadott tűrésű furathoz.

Rövid élekkel és egyenes horonnyal.

Felhasználás:

Zsákfuratok HPC / HSC dörzsárazásához.

Figyelem:**ÚJ GENERÁCIÓ ÉRHETŐ EL!**

Az ajánlott utódtermék a 164425 sz.

Felhasználás furattípusnál: zsákfuratnál

Vágóélek száma Z: 6

Ø tartomány: 9,71 - 10,2 mm

Élhossz L_c: 20 mm

Kinyúlási hossz L₁: 74 mm

Teljes hossz L: 120 mm

Vágóélek száma Z: 6

Szár Ø D_s: 10 mm

Műszaki leírás

Szártűrés	h6
-----------	----

Szár Ø D _s	10 mm
Ø tartomány	9,71 - 10,2 mm
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm ²	0,2 mm/ford,
Élhossz L _c	20 mm
Teljes hossz L	120 mm
Vágóélek száma Z	6
Kinyúlási hossz L ₁	74 mm
Névleges Ø D _c	10 mm
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
belső hűtés	igen, 25 bar-ral
Szár	DIN 6535 HA, h6-tal
Forgácsolási stratégia	HPC
Felhasználás furattípusnál	zsákfuratnál
Színes gyűrű	kék
Termék fajtája	Philips bit

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	30 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	25 m/min	M
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		