



Vágótárcsa CUBITRON™ II VÉKONY, Tárcsa Ø: 115mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	563320 115
GTIN	5902658654541
Árucikk kategória	53M

Leírás

Kivitel:

Extrém nagy vágásteljesítmény és élettartam a **precíziós kialakítású Cubitron™ II szemcsézetű termékeknek** köszönhetően.

Nagyon felhasználóbarát a nagyon lágy, kíméletes vágási jellemzők következtében.

Felhasználás:

Nagyon gyors, csekély sorjás vágásokhoz alacsony hőterheléssel és kényelmes, ergonomikus vágásvezetéssel.

Kézi vágáshoz elektromos és sűrített levegős sarokcsiszolókon max. 80 m/s v_c forgácsoló sebességgel.

Specifikáció:

A36S-BF.

Figyelem:

A tárcsa vastagságának legalább el kell érnie a vágni kívánt anyag 20%-át.

Műszaki leírás

Alak	41
Tárcsaszélesség	1,6 mm

Maximális fordulatszám	13300 min ⁻¹
Alak leírása	egyenes
Furat Ø	22,23 mm
Specifikáció	A36S-BF
Tárcsa Ø	115 mm
Sorozat	Cubitron™ II
Anyagvastagsághoz	7,7 - 8 mm
Csiszolóanyag	Cubitron™ II
Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Ajánlott fogásszög	90 fok
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Meghajtó gép	Sarokcsiszoló
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Vágótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		

Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas
Szárász	alkalmas