

Garant**Turbómaró Z1 – durva, HM, Típus: C0616****Rendelési adatok**

Rendelés száma	540600 C0616
GTIN	4045197155771
Árucikk kategória	51D

Leírás**Kivitel:**

Szár Ø 6 mm.

A **GARANT** turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményfémről készül.

Legömbölyített henger alak (WRC)**Felhasználás:**

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Műszaki leírás

Teljes hossz	50 mm
Alak leírása	Legömbölyített henger
Alak	C0616
Fej Ø	6 mm
Fogazás rövid jelölése	Z1
Fogazás finomsági foka	durva
Szár Ø	6 mm
Fejhossz	16 mm
Sorozat	Z1 fogazás
Szerszámanyag	HM

Termék fajtája

Turbómaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		
Fa	feltételesen alkalmas		