

Garant**Turbómaró Z1 – durva, HM, Típus: C0820****Rendelési adatok**

Rendelés száma	540600 C0820
GTIN	4045197155788
Árucikk kategória	51D

Leírás**Kivitel:**

Szár Ø 6 mm.

A **GARANT** turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményfémből készül.

Legömbölyített henger alak (WRC)**Felhasználás:**

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Műszaki leírás

Alak	C0820
Fej Ø	8 mm
Fogazás rövid jelölése	Z1
Alak leírása	Legömbölyített henger
Fogazás finomsági foka	durva
Teljes hossz	60 mm
Szár Ø	6 mm
Fejhossz	20 mm
Sorozat	Z1 fogazás
Szerszámanyag	HM

Termék fajtája

Turbómaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		
Fa	feltételesen alkalmas		