

HELICOIL® Plus  
made by BOLLHOFF**Gépi menetfúró 6H, Menet M (xemelkedés): M8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	082807 M8
GTIN	4250361209802
Árucikk kategória	04D

**Leírás****Kivitel:**

HSS gépi menetfúró, egyenes horonnyal, 4 menetemelkedésnyi elővágórész átmenő furatokhoz vagy zsákfuratokhoz mélyre fúrt menet-magfurattal 6H tűrés osztállyal.

Nagyszilárdságú, szabadon átfutó HELICOIL®plus menetbetétek **nagy kopásállóságú, csekély menetsúrlódással nemesacélból** szűk tűrésekkel, **nagyon jó felületminőségekkel**, valamint **korrózió- és hőálló tulajdonságokkal**. A rugalmas kialakítás egyenletes teher és feszültségelosztást tesz lehetővé, melynek köszönhetően **tartós** és kiváló minőségű csavarkötések hozhatók létre **minden üzemi terheléshez** (statikus, dinamikus), **ideális erőátvitel mellett**. Egyszerű, gyors szerelés, idomszer szerinti, mindkét oldalról használható belső menet jön létre.

**Felhasználás:**

**Sérült** vagy **elhasználódott menetek gazdaságos javításához** és szerkezeti elemként csekély nyírószilárdságú anyagok **menetpáncélozásához** (pl. alumínium, alumínium-magnézium ötvözetek).

**Figyelem:**

TiCN bevonatú HSS-E-PM gépi menetfúrókat lásd 133550 és 138200 sz.

- **Megfelelő dugós idomszereket a menetek ellenőrzéséhez a 486000 sz.-től talál.**
- **Önbiztosító betétek, más méretek és UNC / UNF menetbetétek külön ajánlatkérésre szállíthatók.**

**Műszaki leírás**

Menet M	M8
Menetbetétek száma 082800 sz.	30
Magfurat Ø	8,4 mm
Termék fajtája	Menetfúró

