



## Nagy teljesítményű hűtő-kenőanyag koncentrátum és fűrészolaj CBF, Tartalom: 5l



### Rendelési adatok

Rendelés száma	084241 5
GTIN	2050001676238
Árucikk kategória	08J

### Leírás

#### Kivitel:

**Klór-, formaldehid- és bórsavmentes** hűtő-kenőanyag **magas igényekhez**. A nagynyomású adalékok megakadályozzák a kenőfilm leszakadását; a kenőfilm molekuláris méretben maximális terhelésnél is a vágószerszámon marad.

Nagy teljesítményű hűtő-kenőanyag koncentrátum, **belső hűtőfolyadék ellátáshoz** (IKZ) és nagynyomáshoz alkalmas.

#### Előny:

Megnöveli a **szerszám élettartamot**, a **vágási teljesítményt** és **javítja a felületminőséget**.

**Klórmentes** – nem keletkeznek káros gőzök, **környezetbarát**.

A koncentrátumok **korrózióvédő**, lakk-kímélő hatásúak és **fiziológiailag veszélytelenek**, **baktériumokkal szemben stabilak**, bőrkímélők.

#### Felhasználás:

Univerzálisan alkalmas **minden forgácsolási munkához** (esztergáláshoz, maráshoz, fúráshoz, menetvágáshoz, dörzsárazáshoz, üregeléshez, **fűrészeléshez**, csiszoláshoz). Feltétlenül szükséges nehezen forgácsolható anyagok megmunkálásánál. Normál **keverési arány 1 : 20**, nagyszilárdságú anyagok és nemesacél esetén a keverési arány 1 : 10 -től 1 : 15-ig terjed.

#### Figyelem:

Jokisch csúszópálya ill. ágypálya olajok külön rendelésre szállíthatóak.

## Műszaki leírás

Kivitel	Kanna
Szín	világos barna
Kinematikus viszkozitás	41 mm <sup>2</sup> /s
Tárolási hőmérséklet	5 - 40 °C
Tartalom	5 l
Termék fajtája	Hűtő-kenőfolyadék
Refraktométer érték	2