

Garant**Központfúró HSS-E A, felülettel, TiAlN, Névleges Ø DC k12: 2,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	111205 2,5
GTIN	4045197853431
Árucikk kategória	11A

Leírás**Kivitel:**

Tömör anyagból készörülve és hátrakészörülve, csavarthornyú.

Műszaki leírás

s – 0,1	5,35 mm
Szár Ø D _s	6,3 mm
Névleges Ø D _c	2,5 mm
Előtolás f acélban < 900 N/mm ²	0,03 mm/ford,
Teljes hossz L	45 mm
Munkadarab Ø	15 – 20 mm
Szártűrés	h7
Vágóélek száma Z	2
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 333
Típus	A
Tűrés névleges Ø	k12
Süllyesztési szög	60 fok
Vágásirány	jobbos

Szár	Hengeres szár, h7-tel
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Központfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	70 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	45 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	40 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	40 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	30 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	25 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	10 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	8 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	5 m/min	S
GG(G)	alkalmas	25 m/min	K
CuZn	alkalmas	80 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		