



Kétkorongos köszörűgép DS, elszívással, 400 V, Típus: DS15/300A



Rendelési adatok

Rendelés száma	077514 DS15/300A
GTIN	2050001674135
Árucikk kategória	03S

Leírás

Kivitel:

Kétkorongos köszörűgép az állványba integrált elszívással.

A csiszolási port egy vízréteg és egy utánkapcsolt műanyag előszűrő és utánszűrő választja le hatékonyan. **Szállítás köszörűkorong nélkül.**

Figyelem:

Hozzávaló köszörűkorongokat az 596100 számtól talál.

Teljesítményfelvétel: 1100 W

Maximális fordulatszám: 1450 min⁻¹

Csiszolótárcsa Ø D: 300 mm

Köszörűkorong szélessége T: 40 mm

Köszörűkorong furat Ø H: 76 mm

Elszívás szállítási térfogata: 10 m³/min

Műszaki leírás

Maximális fordulatszám	1450 min ⁻¹
Gyártó jelölése	DS15/300A

Teljesítményfelvétel	1100 W
Súly	160 kg
Elszívás szállítási térfogata	10 m ³ /min
Köszörűkorong szélessége T	40 mm
Köszörűkorong furat Ø H	76 mm
Csiszolótárcsa Ø D	300 mm
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Kétkorongos köszörűgép

Tartozék

Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus EK60	596610 EK60
Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus SC80	596610 SC80
Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus NK60	596610 NK60
Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus NK24	596610 NK24