

**Gyorsszorító fúrógépsatu egykezes használathoz, Pofaszélesség A: 110mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	365023 110
GTIN	4045197563200
Árucikk kategória	32P

Leírás**Kivitel:**

- **A mozgó pofa gyors eltolása.**
- **Edzett és köszörült pofák.**
- **Nincs szükség az időrabló kurblizásra.**
- **Precíz befogás a lapos pályavezeték miatt.**
- **A munkadarab egy kézzel befogható.**
- **Az egyik pofát horizontális és vertikális prizmával látták el gömbanyagokhoz, a másik pofa sima.**
- **Lapos munkadarabok befogásához mindkét pofa lépcsős.**
- **Két oldalsó felfekvő felülettel.**
- **Alakpontos rögzítés.**

Felhasználás:

Munkadarabok gyors befogásához fúró- és mérőgépeken.

Alapanyag:

A test és a mozgó pofa robusztus speciális öntvényből készült.

Pontosság:

0,03 mm-en belül.

Műszaki leírás

Színkódok a megfelelő tartozékokhoz	BM satu, kék
Teljes magasság c	82 mm
Súly	9,5 kg

Maximális teljes hossz L_4	510 mm
Pofaszélesség A	110 mm
Befogási tartomány b	130 mm
Pofamagasság C	32 mm
Alaptest szélesség B	112 mm
Alaptest hossza a	280 mm
Termék fajtája	Fúrógép satu

Tartozék

Ütköző Típus 1	365028 1
Vezetősin a 365023 sz. satuhoz	365025