

FLEX**Sarokvarrat csiszoló alapkészülék, Típus: LLK1503****Rendelési adatok**

Rendelés száma	077770 LLK1503
GTIN	4030293115583
Árucikk kategória	03S

Leírás**Kivitel:**

Nagyteljesítményű TRINOXFLEX 18 V akkus alapmotor fémfelület megmunkáláshoz.

- **Nagy terhelésnek kitehető kefe nélküli motor magasabb hatásfokkal.**
- **Egyedülálló szerszám adapter gyorscsatlakozóval a rendszer szálahúzáshoz és szalagos csőcsiszoláshoz, karos csiszolóval való csiszoláshoz vagy sarokvarrat csiszolóhoz való négy adapterének szerszám nélküli cseréjéhez.**

Tartalom:

Adapter nélküli változat, beleértve 2 x 18 V / 5,0 Ah akkumulátort, töltőkészüléket és L-Boxx® 238 ládát.

Figyelem:

Hozzávaló köszörűkorongokat az 566994 sz. és a 566996 sz. alatt talál.

Csomagolás: Rendszerkoffer (L-Boxx)

Teljesítményfelvétel: 1200 W

Maximális fordulatszám: 1500 - 4700 min⁻¹

Maximális tárcsa Ø: 152 mm

Súly: 3,4 kg

Műszaki leírás

Súly	3,4 kg
------	--------

Maximális tárcsa Ø	152 mm
Maximális fordulatszám	1500 - 4700 min ⁻¹
Teljesítményfelvétel	1200 W
Gyártó jelölése	LLK1503
Energiaellátás	Vezetékes
Csomagolás	Rendszerkoffer (L-Boxx)
Termék fajtája	Sarokvarrat köszörű

Tartozék

Kompakt tárcsa RC-UW Rapid Cut D × T × H (mm) Szemcseméret 50	566994 50
Kompakt tárcsa D × T × H (mm) Szemcseméret 280	566996 280
Kompakt tárcsa D × T × H (mm) Szemcseméret 180	566996 180
Kompakt tárcsa RC-UW Rapid Cut D × T × H (mm) Szemcseméret 100	566994 100
M14 felfogó anya Típus FIXTEC	073930 FIXTEC