



Acél furatmikrokátor mérőóra nélkül SU, Méréstartomány: 50-100mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	435040 50-100
GTIN	2050001047977
Árucikk kategória	46F

Leírás

Kivitel:

Önközpontosító, két ponton mérő furatmérő rugózó központosító tányérral. A tapintócsap-út könnyű járású és precíz átvitele körszegmens segítségével. A különböző átmérőkre történő beállítás fix, cserélhető mérőcsapokkal történik. Keményfémbetűtes tapintócsap. A készüléktartó a kéz melegével és a környezeti hőmérséklettel szemben stabilizált.

SU furatmikrokátor, fix mérőcsap **acélból**.

Felhasználás:

Furatok \varnothing -jének, körkörösségének és hengerességének precíz mérésére, belső profilok mérésére.

Tartalom:

Komplett furatmikrokátor (mérőóra nélkül).

Opcionális tartozék:

Hosszabbítók nagy mérési mélységekhez 435142 sz., finomkijelző 434674 sz., finomkijelző 434670 sz., beállító gyűrűk 484030 sz.

Figyelem:

Finomkijelzők használata esetén egy külön 434920 sz. 10-es méretű hosszabbító vagy a 434900 sz. 16-os méretű mérőtapintó szükséges. 800 mm-ig terjedő méréstartomány kivitel külön rendelésre szállítható.

Műszaki leírás

Mérőtárcsák száma	3
Méréstartomány	50 - 100 mm

Ismétlési pontosság mérőóra nélkül	0,5 µm
Mérésmélység	180 mm
Mérőcsapok száma	11
Központosító tányér szélessége	45 mm
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	C4
Termék fajtája	2 pontos furatmikrokátor

Szolgáltatások

KalibrálásFuratmikrokátor (B + C alak) Max. méréstartomány 160 mm	023210 160
---	------------

Tartozék

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 100 mm	484030 100
Mérőcsap 50 – 100 mm méréstartományhozHM Mérő Ø 55 mm	435096 55
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 65 mm	484030 65
Induktív finomkijelző Extramesstípus 2001	434670 2001
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 80 mm	484030 80
Mérőcsap 50 – 100 mm méréstartományhozHM Mérő Ø 90 mm	435096 90
Mérőtárcsa 50 – 100 mm méréstartományhoz Vastagság 0,5 mm	435109 0,5
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 60 mm	484030 60
Finomkijelző ± méréstartomány / leolvasás 250/10 µm	434674 250/10
Mérőcsap 50 – 100 mm méréstartományhozAcél Mérő Ø 75 mm	435086 75
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 75 mm	484030 75
Mérőcsap 50 – 100 mm méréstartományhozHM Mérő Ø 60 mm	435096 60
	435096 65

Mérőcsap 50 – 100 mm méréstartományhozHM Mérő Ø 65 mm

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 90 mm

484030 90

Mérőcsap 50 – 100 mm méréstartományhozHM Mérő Ø 85 mm

435096 85

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 95 mm

484030 95

Mérőcsap 50 – 100 mm méréstartományhozAcél Mérő Ø 85 mm

435086 85

Finomkijelző ± méréstartomány / leolvasás 50/1 µm

434674 50/1

Mérőcsap 50 – 100 mm méréstartományhozAcél Mérő Ø 65 mm

435086 65

Mérőcsap 50 – 100 mm méréstartományhozAcél Mérő Ø 55 mm

435086 55

Mérőcsap 50 – 100 mm méréstartományhozAcél Mérő Ø 70 mm

435086 70

Mérőcsap 50 – 100 mm méréstartományhozAcél Mérő Ø 95 mm

435086 95

Mérőcsap 50 – 100 mm méréstartományhozAcél Mérő Ø 50 mm

435086 50

Mérőtárcsa 50 – 100 méréstartományhoz Vastagság 1 mm

435109 1

Mérőcsap 50 – 100 mm méréstartományhozAcél Mérő Ø 90 mm

435086 90

Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 10 mm

434920 10

Mérőcsap 50 – 100 mm méréstartományhozAcél Mérő Ø 100 mm

435086 100

Acél tapintó Típus 16

434900 16

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 70 mm

484030 70

Mérőcsap 50 – 100 mm méréstartományhozHM Mérő Ø 70 mm

435096 70

Mérésmélység hosszabbító Hossz 500 mm

435142 500

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 85 mm

484030 85

Mérőcsap 50 – 100 mm méréstartományhozHM Mérő Ø 95 mm

435096 95

Mérőcsap 50 – 100 mm méréstartományhozHM Mérő Ø 100 mm	435096 100
Mérőcsap 50 – 100 mm méréstartományhozAcél Mérő Ø 60 mm	435086 60
Adapter 2 pontos furatmérő készülékhez1 db Típus 35-90	439914 35-90
Mérőcsap 50 – 100 mm méréstartományhozHM Mérő Ø 80 mm	435096 80
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 50 mm	484030 50
Mérőcsap 50 – 100 mm méréstartományhozHM Mérő Ø 75 mm	435096 75
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 55 mm	484030 55
Finomkijelző ± méréstartomány / leolvasás 130/5 µm	434674 130/5
Mérőcsap 50 – 100 mm méréstartományhozHM Mérő Ø 50 mm	435096 50
Mérőcsap 50 – 100 mm méréstartományhozAcél Mérő Ø 80 mm	435086 80
Finomkijelző ± méréstartomány / leolvasás 25/0,5 µm	434674 25/0,5