

Garant**Központfúró HSS-E A, felülettel, TiAlN, Névleges Ø DC k12: 6,3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	111205 6,3
GTIN	4045197853479
Árucikk kategória	11A

Leírás**Kivitel:**

Tömör anyagból köszörülve és hátraköszörülve, csavarthornyú.

Műszaki leírás

Szártűrés	h7
Teljes hossz L	71 mm
Munkadarab Ø	100 – 150 mm
Névleges Ø D _c	6,3 mm
Szár Ø D _s	16 mm
Előtolás f acélban < 900 N/mm ²	0,05 mm/ford,
s – 0,1	14 mm
Vágóélek száma Z	2
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 333
Típus	A
Tűrés névleges Ø	k12
Süllyesztési szög	60 fok
Vágásirány	jobbos

Szár	Hengeres szár, h7-tel
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Központfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	70 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	45 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	40 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	40 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	30 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	25 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	10 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	8 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	5 m/min	S
GG(G)	alkalmas	25 m/min	K
CuZn	alkalmas	80 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		