



Furatmikrokátor finomkijelző nélkül Vario SV HM, Méréstartomány: 6-18mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	435110 6-18
GTIN	2050001048035
Árucikk kategória	46D

Leírás

Kivitel:

Két ponton mérő furatmérő, a **Schwenk-kivitelre építve. A Schwenk Vario SV** egy építőelem rendszer, amely cserélhető mérőfejekkel nagy méréstartományokat fed le. **Keményfém mérőcsapokkal.**

Tartalom:

Furatmikrokátor finomkijelző és beállító gyűrű **nélkül.**

Opcionális tartozék:

Finomkijelző 434674 sz., induktív finomkijelző 434670 sz., balrafutó mérőóra 434807 sz. 10 méret, digitális mérőóra 434322 sz., beállító gyűrű 484030 sz.

Figyelem:

Finomkijelzők használata esetén egy külön 434920 sz. 10-es méretű hosszabbító vagy a 434900 sz. 16-os méretű mérőletapintó szükséges.

Műszaki leírás

Mérőcsapok száma	17
Mérőfejek száma	2
Méréstartomány	6 - 18 mm
Mérőtárcsák száma	2
Mérésmélység	100 mm

Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	C4
Termék fajtája	2 pontos furatmikrokátor

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásFuratmikrokátor (B + C alak) Max. méréstartomány 60 mm	023220 60
KalibrálásFuratmikrokátor (B + C alak) Max. méréstartomány 60 mm	023210 60

Tartozék

Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 10 mm	434920 10
Finomkijelző ± méréstartomány / leolvasás 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 13 mm	484030 13
Finomkijelző ± méréstartomány / leolvasás 130/5 µm	434674 130/5
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 17 mm	484030 17
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 7 mm	484030 7
Digitális mérőóraleolvasás 0,0005 mm Méréstartomány 12,5 mm	434322 12,5
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 11 mm	484030 11
Mérőóra balrafutó skálázással Méréstartomány 10 mm	434807 10
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 9 mm	484030 9
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 18 mm	484030 18
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 6 mm	484030 6
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 10 mm	484030 10
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 12 mm	484030 12
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 16 mm	484030 16
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 14 mm	484030 14
Induktív finomkijelző Extramesstípus 2001	434670 2001
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 15 mm	484030 15

Finomkijelző ± méréstartomány / leolvasás 50/1 µm	434674 50/1
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 8 mm	484030 8
Acél tapintó Típus 16	434900 16
Finomkijelző ± méréstartomány / leolvasás 250/10 µm	434674 250/10