



Keményfém furatmikrokátor, mérőóra nélkül SU, Méréstartomány: 4,5-6mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	435050 4,5-6
GTIN	2050001039989
Árucikk kategória	46F

Leírás

Kivitel:

Önközpontosító, két ponton mérő furatmérő rugózó központosító tányérral. A tapintócsap-út könnyű járású és precíz átvitele körszegmens segítségével. A különböző átmérőkre történő beállítás fix, cserélhető mérőcsapokkal történik. Keményfémbevetéses tapintócsap. A készüléktartó a kéz melegével és a környezeti hőmérséklettel szemben stabilizált.

Fix mérőcsap **keményfém betétes**.

Felhasználás:

Furatok Ø-jének, körkörösségének és hengerességének precíz mérésére, belső profilok mérésére.

Tartalom:

Komplett furatmikrokátor (mérőóra nélkül).

Opcionális tartozék:

Hosszabbítók nagy mérési mélységekhez 435142 sz., finomkijelző 434674 sz., finomkijelző 434670 sz., beállító gyűrűk 484030 sz.

Figyelem:

Finomkijelzők használata esetén egy külön 434920 sz. 10-es méretű hosszabbító vagy a 434900 sz. 16-os méretű mérőtapintó szükséges. 800 mm-ig terjedő méréstartomány kivitel külön rendelésre szállítható.

Műszaki leírás

Méréstartomány	4,5 - 6 mm
Ismétlési pontosság mérőóra nélkül	0,5 µm

Mérésmélység	80 mm
Mérőcsapok száma	9
Központosító tányér szélessége	4 mm
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	C4
Termék fajtája	2 pontos furatmikrokátor

Szolgáltatások

KalibrálásFuratmikrokátor (B + C alak) Max. méréstartomány 60 mm	023210 60
DAkkS kalibrálásFuratmikrokátor (B + C alak) Max. méréstartomány 60 mm	023220 60

Tartozék

Mérőóra balrafutó skálázással Méréstartomány 10 mm	434807 10
Mérőcsap 4,5 – 6 mm méréstartományhozHM Mérő Ø 5,8 mm	435090 5,8
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 5 mm	484030 5
Finomkijelző ± méréstartomány / leolvasás 50/1 µm	434674 50/1
Mérőcsap 4,5 – 6 mm méréstartományhozHM Mérő Ø 5,2 mm	435090 5,2
Digitális mérőóraleolvasás 0,0005 mm Méréstartomány 12,5 mm	434322 12,5
Mérésmélység hosszabbító Hossz 500 mm	435142 500
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 10 mm	484030 10
Finomkijelző ± méréstartomány / leolvasás 130/5 µm	434674 130/5
Mérőcsap 4,5 – 6 mm méréstartományhozHM Mérő Ø 4,8 mm	435090 4,8
Mérőcsap 4,5 – 6 mm méréstartományhozHM Mérő Ø 5,4 mm	435090 5,4
Mérésmélység hosszabbító Hossz 250 mm	435142 250

Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 10 mm	434920 10
Mérésmélység hosszabbító Hossz 750 mm	435142 750
Mérésmélység hosszabbító Hossz 1000 mm	435142 1000
Mérőcsap 4,5 – 6 mm méréstartományhozHM Mérő Ø 6 mm	435090 6
Mérőcsap 4,5 – 6 mm méréstartományhozHM Mérő Ø 5,6 mm	435090 5,6
Mérőcsap 4,5 – 6 mm méréstartományhozHM Mérő Ø 5 mm	435090 5
Mérésmélység hosszabbító Hossz 2000 mm	435142 2000
Mérésmélység hosszabbító Hossz 1500 mm	435142 1500
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 6 mm	484030 6
Mérőcsap 4,5 – 6 mm méréstartományhozHM Mérő Ø 4,6 mm	435090 4,6
Acél tapintó Típus 16	434900 16
Induktív finomkijelző Extramess Típus 2001	434670 2001
Finomkijelző ± méréstartomány / leolvasás 250/10 µm	434674 250/10
Mérőcsap 4,5 – 6 mm méréstartományhozHM Mérő Ø 4,5 mm	435090 4,5
Finomkijelző ± méréstartomány / leolvasás 25/0,5 µm	434674 25/0,5